



# PEGAZULEJO PLUS



**CANFRANC Plus** es un adhesivo en polvo base cemento que sirve para la colocación de todo tipo de azulejos de alta y media absorción, pisos cerámicos, mármol, cantera, teja.

Elaborado bajo la norma mexicana NMX-C-420-ONNCCE-2003 Tipo A  
 Cumple y excede ANSI A118.1  
 Rendimiento: 4 a 5 m<sup>2</sup> dependiendo de la superficie y el espesor.  
 Presentación: Saco 20 kg.  
 Pega sobre cualquier superficie que esté aplanada, pulida o repellada con cemento.

## Instrucciones de uso

- La superficie que se va a cubrir debe estar limpia de polvo, grasa, pintura o cualquier impureza que impida una buena adherencia con la pieza.
- Por cada 20 kg de CANFRANC Plus (1 bulto) agregue 5.2 litros de agua limpia.
- Bata bien hasta obtener una mezcla homogénea.
- Déjese reposar 10 minutos y vuelva a batirlo otra vez antes de usarlo.

## Llanas dentadas recomendadas



6x6x6 mm  
 Mosaicos cerámicos  
 y azulejos de hasta  
 15x15 cm.



6x9x6 mm  
 Piezas cerámicas  
 de hasta  
 30x30 cm.



1.2x1.2x1.2 cm  
 Piezas grandes  
 y gruesas o irregulares  
 en su parte posterior

Aplice una capa de CANFRANC Plus con la parte lisa de la llana sobre la superficie que pueda trabajar en los próximos 30 minutos.

Con la parte dentada de la llana ranure la superficie del pegazulejo recién aplicado.

Coloque las piezas de recubrimiento debidamente alineadas golpeando las ligeramente con el mango de la llana para asegurar una buena adherencia.

## Recomendaciones

Para la instalación de piezas de nula absorción de humedad %AH<0.5% tales como pisos porcelánicos, utilizar CANFRANC PSP Porcelánico sobre superficies base cemento, o bien CANFRANC Piso sobre Piso, cuando se instale sobre un piso existente.

Formatos mayores a 40x40 se recomiendan aplicar a doble capa para lograr una transferencia del adhesivo del 100%. No se utilice para pegar piezas de este tamaño en plafones.

Para la instalación de recubrimientos o piedras especiales como la laja o mármol verde, consultar a CANFRANC para una mejor asistencia técnica.

## Precauciones

Lávese las manos después de utilizarlo. Evite el contacto con los ojos, si ocurriera, lave con abundante agua durante 15 minutos y consulte al médico de inmediato.

**NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**CANFRANC Plus** está garantizado para toda la vida, siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso de cada producto y se aplique de acuerdo a la tabla que se anexa.

DATOS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
	Norma Mexicana Tipo A
Presentación	Polvo Blanco
Tiempo Abierto	20 minutos
Tiempo de Almacenaje	6 meses en lugar seco
Deslizamiento Máximo	0.5 mm
Proporción de la mezcla	5.2 a 5.6 litros de agua por saco de 20 kg.
Resistencia a la tensión máxima	0.5 Newton/mm <sup>2</sup>
Tiempo de corrección	30 minutos
Resistencia a la compresión máxima	9.0 Newton/mm <sup>2</sup>
Resistencia mínima a la inmersión en agua	0.5 Newton/mm <sup>2</sup>
Resistencia a la tensión al envejecimiento	0.5 Newton/mm <sup>2</sup>
Vida en recipiente	2 horas

Rendimiento: 4 a 5 m<sup>2</sup> dependiendo del sustrato (rugoso o liso), del espesor del adhesivo aplicado de 3 a 5 mm (si es piso o muro)